

# Feuille de données du produit



Article N°: 6958 Rouleur pour charges lourdes dirigeable

**Equipements de manutention**



Rouleur pour le transport aisé et sûr de machines et autres objets lourds. Construction solide en acier avec poignée en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Avec platine de support rotative et timon de traction. Grandes galets en acier, roulement à billes. Livraison: 1 rouleurs avec platine rotative et timon de traction. Garantie: 2 ans.

## Détails techniques:

<b>Charge totale (kg)</b>	12000
<b>Longueur totale (mm)</b>	640
<b>Largeur totale (mm)</b>	566
<b>Hauteur totale (mm)</b>	115
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	400
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	220
<b>Nombre de axe</b>	2
<b>Nombre de roues</b>	8
<b>Roues (mm)</b>	83 x 85
<b>Type de pneu</b>	Tôle acier
<b>Remarques</b>	longueur du timon : 1075 mm
<b>Poids (kg)</b>	66
<b>Pays d'origine</b>	Chine
<b>Garantie (ans)</b>	2
<b>Code douanier</b>	87163950
<b>GTIN</b>	4017976069586