

**■ DATENBLATT: BK0800 SERIE TOPO
UNTERPUTZ – WOHNUNGSVERTEILER IP 40**




■ SCHRACK-INFO


Unterputz - Wohnungsverteiler laut ÖVE/ÖNORM EN 60670-1:2005-12-01, IEC 60670-24, inkl. PE- und N-Klemmen, mit Türe in transparenter oder Vollplastik Ausführung.

■ TECHNISCHE DATEN

MATERIAL:	ABS
SCHUTZART:	IP 40
SCHUTZKLASSE:	II
NENNSPANNUNG:	400 VAC
UMGEBUNGSTEMPERATUR:	-20°C BIS +70°C
EINPUTZTIEFE:	68 – 70 MM
FARBE:	RAL 9010

■ ABMESSUNGEN





BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	BEST. NR.
UNTERPUTZ MIT TRANSPARENTER KUNSTSTOFFTÜRE		
4TE - 1-reihig	211x232x110	BK080000
12TE - 1-reihig	283x232x110	BK080001
18TE - 1-reihig	392x232x110	BK080004
24TE - 2-reihig	283x357x110	BK080002
36TE - 2-reihig	396x357x110	BK080006
36TE - 3-reihig	283x482x110	BK080003
54TE - 3-reihig	392x522x106	BK080007

UNTERPUTZ MIT VOLLER KUNSTSTOFFTÜRE		
4TE - 1-reihig	211x232x110	BK080050
12TE - 1-reihig	283x232x110	BK080051
18TE - 1-reihig	392x232x110	BK080054
24TE - 2-reihig	283x357x110	BK080052
36TE - 2-reihig	396x357x110	BK080056
36TE - 3-reihig	283x482x110	BK080053
54TE - 3-reihig	392x522x106	BK080057

ZUBEHÖR

Halbzylinderschloss		BK080099
Halbzylinderschloss, Metall		BK080096
Klemmenträger 2x8		BK080097
Klemmenträger 2x15		BK080098