

Glastürkühlschrank KBS 1250 GDU mit Schiebetüren

Umluft Glastürkühlschrank mit großem Display und 2 Schiebetüren zur Präsentation von Getränken oder abgepackten Snacks ideal für Tankstellen, Kiosk, Büroräume, Fitness-Studios oder im Kantinen- und Gastronomiebereiche. Durch eine individuelle Labelung der Seitenwände, des hinterleuchteten Displays und der Glastür bietet sich der Glastür-Kühlschrank als optimaler Werbeträger und als Verkaufsförderung an. Über die große selbstschließende Doppel-Isolier-Glasschiebetür erhalten Sie einen optimalen Einblick auf die zu kühlenden Produkte im Kühlschrank. Damit kein unberechtigter Zugriff auf die gekühlten Produkte erfolgt, kann der Kühlschrank selbstverständlich abgeschlossen werden. Die separat schaltbare vertikale LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung im Kühlschrank. Die 4 engmaschigen Roste bieten mit einer Tragkraft von 60 kg je Rost genügend Fläche um Getränke oder andere abgepackte Lebensmittel zu lagern. Der leicht zu reinigende und fugenlose Innenraum aus Kunststoff ermöglicht mit seinen vorgeformten Rostauflagen Roste in einem Abstand von 40 mm zu platzieren.



Artikel-Nr.: 60205
GTIN: 4059395058017



Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank mit Display
- Horizontale Displaybeleuchtung, separat schaltbar
- Innenbeleuchtung über 2 vertikale LED-Röhren separat schaltbar
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Umluftkühlung
- 4 spezielle engmaschige Roste, höhenverstellbar
- 1 Bodenrost
- 2 Isolierglastüren aus Sicherheitsglas mit Selbstschließmechanismus und Schloss
- Türrahmen schwarz
- 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|----------------|
| Geräteart | Kühlschrank |
| Preisgruppe | A |
| Herstellerkennung | KBS 1250 GDU |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1103 mm |
| Tiefe | 821 mm |
| Höhe | 2000 mm |
| Abmessungen innen: | |
| Breite | 1028 mm |
| Tiefe | 640 mm |
| Höhe | 1355 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Glasschiebetür |
| Temperaturbereich von | +/-0 °C |
| Temperaturbereich bis | 10 °C |
| Anzahl der Türen | 2 |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bestückungsmöglichkeit | 1362 Dosen 0,33 L oder 676 PET Flaschen 0,5 L |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial | Stahlblech, weiss beschichtet |
| Anschlusswert Elektro | 0,622 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 191 kg |
| Serienzubehör | 4 höhenverstellbare Roste; Schloss, 4 höhenverstellbare FüÙe |
| SWS | Ja |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |

Energiedaten

| | |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur | 5 °C |
| Höchste Umgebungstemperatur | 25 °C |
| Bruttoinhalt | 971 l |
| Energieverbrauch im Jahr | 2997 kWh |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 100 |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| Temperaturklasse | K4 |
| Lichtquellenart | Leuchtstoffröhre |
| Licht-Energieeffizienzklasse | E |
| EPREL Registrierungsnummer | 558455 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



2997 kWh/annum



8102/6102

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost für KBS 1250 GDU

Rost
GTIN: 4059395058123

Artikel-Nr.: 6041199

Für Druckfehler keine Haftung.

