

## Información sobre productos

**01 06 190**

### Alicate universal

Cromo vanadio

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Para trabajos pesados
- Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
- Con filos para cortar alambre blando y duro, así como cuerda de piano
- Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC
- Mordazas de agarre de gran resistencia al desgaste. Dureza de las mordazas aproximadamente 53 HRC
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas



#### Información general

Núm. de artículo	01 06 190
EAN	4003773040415
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	320 g
Dimensiones	190 x 38 x 22 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,5 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 2,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 13,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar comprobado por VDE	25,0 mm <sup>2</sup>
	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.