

## Productinformatie

# 49 21 A01

## Precisie-borgveertang

Voor buitenringen op assen

DIN 5254 B



MM   $\angle 90^\circ$

- Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
- Met ingezette punten voor veilig werken
- Grote contactvlakken bij de punten: geen verdraaiing van de ringen, eenvoudige montage
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Openingsveer ligt in het scharnier, voor verlies gewaarborgd
- Grepen bekleed met anti-slip kunststof
- Gebogen punten
- Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
- Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard



### Algemeen

Artikel-nr.	49 21 A01
EAN	4003773048817
Tang	grijs geatramenteerd
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	100 g
Afmetingen	130 x 63 x 11 mm
Norm	DIN 5254 B
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Capaciteit voor asgatdiameter	Ø 3 – 10 mm
Punten (diameter)	0,9 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen





Inwendige openingsveer: de veer ligt beschermd in het scharnier en hindert niet bij het gebruik. De veer kan men niet bevullen of verliezen.