

Información sobre productos

70 01 160 EAN

Alicate de corte diagonal

DIN ISO 5749



- El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos
- Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
- Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
- Corte limpio de de alambres finos de cobre, también en las puntas
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 62 HRC
- Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas




Información general


Núm. de artículo	70 01 160 EAN
EAN	4003773022947
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	171 g
Dimensiones	160 x 50 x 14 mm
Norma	DIN ISO 5749
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 4,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,0 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.





Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas