

Broszura informacyjna

70 01 160 EAN

Szczypce tnące boczne

DIN ISO 5749




- Jeden z najpopularniejszych modeli szczypiec do uniwersalnego zastosowania
- Wysokiej jakości materiały oraz precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność narzędzia
- Precyzyjne ostrza do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Czyste cięcie cienkiego drutu miedzianego nawet końcówką ostrzy
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Smukła główka umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo




| Ogólna | |
|-----------|----------------------------------|
| Nr art. | 70 01 160 EAN |
| EAN | 4003773022947 |
| Szczypce | fosforanowane, czarne |
| Główka | polerowana |
| rękojeści | z tworzywa sztucznego, powlekane |
| Waga | 171 g |
| Wymiary | 160 x 50 x 14 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| REACH | nie zawiera SVHC |
| RoHS | nie dotyczy |

| Atrybuty techniczne | |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica) | Ø 4,0 mm |
| Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) | Ø 3,0 mm |
| Zakres cięcia drutu twardego (średnica) | Ø 2 mm |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych





Czyste cięcie cienkiego drutu miedzianego nawet końcówką ostrzy

