

Rollcart kastwagen

draagvermogen 300 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 575 mm,
onderstel in RAL7035
lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw,
onderbouwelementen: 4 laden,
hoogte x lengte x breedte 990 x
1170 x 600 mm, met TPE-banden



Artikelnummer: 158086

Rollcart Tafel- en kastwagen

Draagvermogen 300 kg

kastwagen





- draagvermogen 300 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 575 mm
- onderstel in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw
- staal/houtconstructie
- onderbouwelementen: 4 laden
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1170 x 600 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden
- zwenkwielen met rem
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type wagen	kastwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	300 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
lengte laadvlak	1000 mm	materiaal	staal/hout

breedte laadvlak	575 mm	elektrisch geleidend	nee
wagen uitrusting	4 laden	schuifbeugel	1 stuks
laden aantal	4 stuks	wielstand	rechthoekig
etages aantal	3 stuks	kleur	lichtgrijs/gentiaanblauw // RAL7035/RAL5010
hoogte	990 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
lengte	1170 mm	gewicht	69 kg
breedte	600 mm		

Gerelateerde Producten

158084		lade-indelingsset voor montagewagen, set bestaande uit: 2 lengte- en 6 dwarsverdelers, hoogte x lengte 60 x 600 mm
158401		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 300 kg, wiel Ø 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158411		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 150 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158416		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 160 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar