

Thurmetall Mobiele kast met openslaande deuren

THURMETALL

hoogte x breedte x diepte 1813 x 1005 x 691 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen, romp in antraciet



Artikelnummer: 158459

Thurmetall mobiele kast met openslaande deuren

Mobiele kast met openslaande deuren

- hoogte x breedte x diepte 1813 x 1005 x 691 mm
- draagvermogen per niveau 100 kg
- Van staal
- 4 niveau(s) met Stalen bodem
- niveaus kantelbaar
- dubbele vleugel deur
- opening via draaigreep
- afsluitbaar met draaigrendelsluiting
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- romp in antraciet

Technische details

meubeltype	kast	afsluitbaar	ja
type kast	universele kast	sluitsysteem	draaigrendelsluiting
type deur	dubbele vleugel deur	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
hoogte	1813 mm	materiaal	staal
breedte	1005 mm	vakbreedte (li.)	900 mm
diepte	691 mm	vakdiepte (li.)	400 mm

kast uitrusting	legborden	scheidingswand	nee
legborden / schappen aantal	4 stuks	greep	draaigreep
legbord-/niveautype	Stalen bodem	verrijdbaar	ja
draagvermogen legbord	100 kg	gewicht	170 kg
kleur romp	antraciet		