

## BS-ROLLEN

### bokwiel

draagvermogen 200 kg, met TPE-banden, diameter 160 mm, naaf met wiellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 109 mm

Artikelnummer: 159283



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

bokwiel

- draagvermogen 200 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter 160 mm
- naaf met wiellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 109 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm

## Technische details

roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
set	nee	rem	zonder
bouwmodel	bokwiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	200 kg	totale hoogte	195 mm
banden	TPE	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
wiel-ø	160 mm	lengte plaat	138 mm
materiaal velg	kunststof	breedte plaat	109 mm

wiellager	wiellager	afstand schroefgat	105x75/80 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeed
elektrisch geleidend	nee	gewicht	1,45 kg