

## Lacont PE-opvangbak

voor kleinemballage, opvangvolume 30 l, hoogte x breedte x diepte 155 x 805 x 405 mm, Gemaakt met rooster van polyethyleen in zwart

Artikelnummer: 159929



## Lacont Opvangbak voor kleinemballage

PE-opvangbak

- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- voor kleinemballage
- opvangvolume 30 l
- hoogte x breedte x diepte 155 x 805 x 405 mm
- van polyethyleen in zwart
- Gemaakt met rooster van polyethyleen in zwart








## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	kleur	zwart
type opvangbak	PE-opvangbak	opvangbak uitrusting	rooster

opvangvolume	30 l	materiaal rooster	polyethyleen
capaciteit	kleinemballage	kleur rooster	zwart
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	onderrijdbaar	nee
hoogte	155 mm	stapelbaar	nee
breedte	805 mm	verrijdbaar	nee
diepte	405 mm	gewicht	4,5 kg
materiaal	polyethyleen		

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221341		chemicaliënbestendige handschoen, van PVC in bruin, gevoerd, afmeting 10, lengte 40 mm
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm