


## enkele mat antivermoeidheidsmat Bubblemat

hoogte x lengte x breedte 14 x 1200 x 900 mm, Van rubber met genopt oppervlak in zwart, bestendig tegen water en zwakke zuren



Artikelnummer: 184383



## Antivermoeidheidsmat Bubblemat

enkele mat antivermoeidheidsmat

- geschikt voor binnen
- hoogte x lengte x breedte 14 x 1200 x 900 mm
- Van rubber met genopt oppervlak in zwart
- bestendig tegen water en zwakke zuren
- Temperatuurbestendig -30 °C tot +50 °C
- met antislipseigenschappen 30 BPN conform ASTM E 304

### Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	lengte	1200 mm
vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	breedte	900 mm
module	enkele mat	elektrisch geleidend	nee
plaats van toepassing	binnen	moeilijk ontvlambaar	nee
materiaal loopvlak	rubber	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +50 °C
oppervlak vloerbedekking	genopt	bestendigheid	water, zwakke zuren
kleur	zwart	certificering	antislip 30 BPN ASTM E 304
hoogte	14 mm	gewicht	11 kg

