

## Rollcart Flessenkar

draagvermogen 200 kg, voor  
2x40/50 l fles, ladingbeveiliging door  
fleshouder met veiligheidsketting,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, wielen met lucht-  
banden, 1 steunwiel

Artikelnummer: 202915



## Rollcart Flessenkar

voor flessen met 2x40/50-liter inhoud (met steunwiel)

Flessenkar

- draagvermogen 200 kg
- voor 2x40/50 l fles
- hoogte x breedte 1280 x 840 mm
- passend voor flessen met Ø 210 mm
- met lasdraadkokers aan beide bomen
- ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden
- wiel Ø 400 mm
- wielnaaf met wiellager
- 1 steunwiel




- 5 jaar garantie





## Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiel-ø	400 mm
type kar	Flessenkar	steunwiel	1 steunwiel
draagvermogen	200 kg	steekwagen uitrusting	lasdraadkokers aan beide bomen
capaciteit	2x40/50 l	veiligheidsgreep	ja
voor flessen-ø	210-250 mm	ladingbeveiliging	fleshouder met veiligheidsketting
materiaal	staal	hoogte	1280 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	840 mm
in-/uitklapbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating
trapslede	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
banden	lucht	garantie	5 jaar
wiellager	wiellager	gewicht	37 kg

## Gerelateerde Producten

202920		gereedschapkast voor Flessenkar, van staal
--------	--	--

## Dit past ook bij ...

144744		gasflessenkast, voor 10 x 11 kg gasflessen of 4 x 33 kg gasflessen, hoogte x breedte x diepte 1435 x 860 x 720 mm, met dak, met vleugel deur, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
201077		vatenbok, voor 2 x 200 liter vat, vatensteun met hoek, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
206148		vatpomp, voor diesel, stookolie, motor-, hydraulische en smeerolie met een maximale viscositeit van 2000 mPas, maximale pompcapaciteit 0,25 liter per hefbeweging, dompelbuis lengte 920 mm
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag