

Krause

verrijdbaar vouwtrapje

Monto® Rolly®

van aluminium in groen, bordes
hoogte x diepte 0,45 x 200 m, 2 x 2
treden met antislipprofiel (incl.
bordes), met 4 geveerde wielen

Artikelnummer: 225307



Krause Verrijdbaar vouwtrapje Monto® Rolly®

verrijdbaar vouwtrapje





- van aluminium in groen
- bordes hoogte x diepte 0,45 x 200 m
- 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes)
- diepte trede 80 mm
- stevige stand bij belasting
- met 4 geveerde wielen
- gewicht 2,15 kg
- conform DIN EN 14183
- TÜV getest

Technische details

| | | | |
|---------------|------------------------|-------------|-------|
| stijgtechniek | verrijdbaar vouwtrapje | verrijdbaar | ja |
| materiaal | aluminium | kleur | groen |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| hoogte sokkel | 0,45 m | in-/uitklapbaar | ja |
| diepte sokkel | 200 mm | onderbouw | 4 geveerde wielen |
| treden aantal | 2 x 2 | norm | DIN EN 14183 |
| type trede/sport | treden met antislipprofiel | certificering | TÜV getest |
| diepte trede | 80 mm | gewicht | 2,15 kg |
| trapje functie | stevige stand bij belasting | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 215546 |  | veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit |
| 221260 |  | duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| 222735 |  | universele doek, grove structuur voor meubeloppervlakken, van microvezel in blauw, lengte x breedte 400 x 400 mm |
| 223771 |  | ordner, formaat DIN A4, rugbreedte 75 mm, met rugetiket, van karton/polypropyleen in zwart, met greepuitsparing |