

Krause

verrijdbare treden- platformladder

STABILO® Professional Vario kompakt

trap eenzijdig, 5 trede(n) met
traanplaatprofiel (incl. bordes),
standhoogte 1,1 m, bordes breedte
x diepte 650 x 600 mm, leuning
beide zijden, van aluminium

Artikelnummer: 225335



Krause Verrijdbare platformladder STABILO® Professional Vario kompakt

Veilig werken op grote hoogte

verrijdbare treden-platformladder

- trap eenzijdig
- 5 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 1,1 m, bordes breedte x diepte 650 x 600 mm
- diepte trede 80 mm
- trede-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door aan 3 zijden leuning voor balustrade met kniereling
- leuning beide zijden
- 2 wielen aan het balkeinde
- plaatsbesparend inklapbaar
- van aluminium
- Opgesteld hoogte x breedte x diepte 2150 x 820 x 1230 mm
- gewicht 48 kg

- conform EN 131-7
- kwaliteitsgarantie TÜV getest

Technische details

stijgtechniek	platformladder	diepte	1230 mm
laddertype	verrijdbare treden- platformladder	in-/uitklapbaar	ja
materiaal	aluminium	klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar
gebruik	eenzijdig	verrijdbaar	ja
hoogte sokkel	1,1 m	leuning	beide zijden
standhoogte	1,1 m	sport-/dwarsverbinding	afgekant
breedte sokkel	650 mm	veiligheidsuitrusting ladder	aan 3 zijden leuning voor balustrade met kniereeling
diepte sokkel	600 mm	spreidbeveiliging	ja
werkhoogte	3,1 m	onderbouw	2 wielen
treden aantal	5	norm	EN 131-7
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	certificering	TÜV getest
diepte trede	80 mm	levering	voorgemonteerd
hoogte	2150 mm	gewicht	48 kg
breedte	820 mm		