

Krause

double échelle à marches

STABILO® Professional

accès double face, 2 x 7 marches avec revêtement R13 (estrade incl.), marches avec profilé autonettoyant, hauteur 1,2 m, longueur de lisse 1,8 m, en aluminium

Numéro d'article: 244182



double échelle à marches




- Convient pour postes de travail glissants et gras
- accès double face
- 2 x 7 marches avec revêtement R13 (estrade incl.)
- marches avec profilé autonettoyant
- hauteur 1,2 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 1,8 m
- connexion marches/lisse sertissage hautement résistant
- Stabilité accrue grâce à renforts d'angle

- sabots antidérapants (SafetyCap) en extrémité de lisse
- Pliables pour un gain de place
- en aluminium
- À l'état posé, hauteur 1 650 mm
- poids 10,4 kg
- qualité conforme à EN 131
- assurance qualité certification TÜV
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| technique de montée | escabeau | roulant | non |
| type d'échelle | double échelle à marches | main courante | non |
| convient pour (secteurs) | postes de travail glissants, graisseux | connexion d'échelons/de longeron | serti |
| matériau | aluminium | équipement de sécurité échelle | protection contre l'écartement |
| utilisation | double face | étrier de sécurité | non |
| longueur de longeron | 1,8 m | protection contre l'écartement | oui |
| hauteur | 1,2 m | exécution échelle | à deux parties |
| hauteur de travail | 3,2 m | bac | non |
| nombre de marches | 2 x 7 | renfort | renforts d'angle |
| type de marche/d'échelon | marches avec revêtement R13 | soubassement | sabots antidérapants (SafetyCap) |
| équipement marches/estrade (déta) | profilé autonettoyant | norme | EN 131 |
| profondeur des marches | 80 mm | certification | certification TÜV |
| hauteur | 1 650 mm | norme TRBS (règles techniques re) | TRBS 2121-2 |
| rabattable | oui | garantie | 10 années |
| fonction rabattable | Pliables pour un gain de place | Poids | 10,4 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203393 |  | marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,44 x 20 m, 2 x 2 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |
| 528213 |  | marchepied sur roulettes, en plastique en bleu, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort |