

Scangrip spot chantier FLOOD LITE MC

boîtier en plastique, Ampoule : DEL COB, avec Batterie externe avec sortie USB, support 3 en 1, angle de rayonnement 120 °, avec fonctionnement sur secteur

Numéro d'article: 254558



spot chantier

- idéal pour une utilisation dans des conditions de travail quotidien difficiles
- hauteur x largeur x profondeur 163 x 275 x 47 mm
- boîtier en plastique
- Ampoule : DEL COB
- classe d'efficacité énergétique E
- avec Batterie externe avec sortie USB, support 3 en 1
- angle de rayonnement 120 °
- avec variateur à 2 niveaux
- affichage avec affichage de charge
- avec fonctionnement sur secteur
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- 3 années de garantie

Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	équipement lampe	Batterie externe avec sortie USB, support 3 en 1
type de lampe	spot chantier	fonction lampe	avec variateur à 2 niveaux
convient pour (application)	l'utilisation dans des conditions de travail difficiles	matériau de boîtier	plastique
type d'ampoule	DEL COB	hauteur	163 mm
Classe d'efficacité énergétique	E	largeur	275 mm
flux lumineux	1750-3500	profondeur	47 mm
avec variateur	oui	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
angle de rayonnement	120 °	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
alimentation	fonctionnement sur secteur	garantie	3 années
longueur de câble	5 m	Poids	2,1 kg
Affichage	affichage de charge		