

steekwagen

draagvermogen 150 kg, steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, wielen met lucht-banden

Artikelnummer: 272313



steekwagen

- draagvermogen 150 kg
- steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- antislip handgrepen
- wielen met lucht-banden
- wiel Ø 260 mm
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------|---------|
| transporttoestel | transportwagen | banden | lucht |
| type kar | steekwagen | wiel-Ø | 260 mm |
| draagvermogen | 150 kg | veiligheidsgreep | nee |
| schep functie | vastschroefbaar/vervangbaar | hoogte | 1150 mm |
| materiaal | stalen buis | breedte | 430 mm |
| oppervlak | m. poedercoating | diepte | 800 mm |
| kleur | zwart | garantie | 5 jaar |
| in-/uitklapbaar | ja | gewicht | 11 kg |
| klapfunctie | steekplaat | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149734 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 221283 |  | werkhandschoenen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat |
| 227893 |  | veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 46, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |