

RAPIDLIFT hydraulische machineheffer

heflast 5000 kg, hefgedeelte met klauw 25 - 230 mm, in elke positie inzetbaar, aangezien behuizing 360° draaibaar

Artikelnummer: 400118



RAPID
LIFT

RAPIDLIFT Hydraulische krik






hydraulische machineheffer

- heflast 5000 kg
- hefgedeelte met klauw 25 - 230 mm
- hefgedeelte met kopplaat 368 - 573 mm
- hydraulisch systeem met overdrukventiel en nauwkeurig instelbare neerlaatsnelheid
- in elke positie inzetbaar, aangezien behuizing 360° draaibaar
- met draaggreep
- gewicht 25 kg
- hendel afneembaar
- van staal gelakt in RAL2002 vermiljoen

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	materiaal	staal
hijswerktuigtype	hydraulische machineheffer	oppervlak	gelakt
heflast	5000 kg	kleur	vermiljoen // RAL2002
hefgedeelte met klauw	25-230 mm	greep	draaggreep
hefgedeelte met kopplaat	368-573 mm	gewicht	25 kg

Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm