

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 2800 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 300 x 100 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 100 x 40 mm, velg van gietijzer, bevestiging met plaat, lengte x breedte 255 x 200 mm

Artikelnummer: 502890



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Bokwiel

bokwiel


- draagvermogen 2800 kg
- banden polyurethaan
- diameter x breedte 300 x 100 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 100 x 40 mm
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 255 x 200 mm
- schroefgatafstand 210x160 mm, schroefgat-Ø 16 mm

Technische details



transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	bokwiel	totale hoogte	395 mm
draagvermogen	2800 kg	naaflengte	100 mm
banden	polyurethaan	naafboorgat	40 mm
wiel-ø	300 mm	wielbreedte	100 mm
materiaal velg	gietijzer	lengte plaat	255 mm

wiellager	kogellager	breedte plaat	200 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	afstand schroefgat	210x160 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-Ø	16 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	35,5 kg

Gerelateerde Producten

502899		wiel, draagvermogen 2800 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 300 x 100 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 100 x 40 mm, velg van gietijzer
--------	---	---

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken