

hofs breedvakstelling

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1520 x 435 mm, vaklast 350 kg, 3 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 510525



hofs Breedvakstelling

Aanbouwstelling

breedvakstelling

- aanbouwveld
- kliksysteem
- geschikt voor grote goederen
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1520 x 435 mm
- veldlast 1200 kg
- vaklast 350 kg
- vak breedte x diepte 1500 x 400 mm








- 3 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingtype	breedvakstelling	gebruik	tweezijdig
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	aanbouwweld	oppervlak standaard	verzinkt
geschikt voor (product/materiaal)	grote goederen	stelling uitrusting	legborden
materiaal	staal	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
hoogte	2000 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	1520 mm	stabiliteit/versteving/schoren	hoge stabiliteit door geprofileerde diepteverbindingen
diepte	435 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vaklast	350 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	1500 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
veldlast	1200 kg	levering	gedemonteerd
vakdiepte	400 mm	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	3 stuks	gewicht	53,72 kg
legbord-/niveautype	Stalen bodem		

Gerelateerde Producten

150123		muurveranker voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
510527		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 2270 x 435 mm, vaklast 350 kg, 3 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
510530		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 2520 x 435 mm, vaklast 350 kg, 3 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

510602		legbord voor breedvakstelling, breedte x diepte 1500 x 400 mm, voor een vaklast van 350 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
992655		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 2020 x 435 mm, vaklast 350 kg, 3 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit