

MUNK multifunctionele vouwladder

2 x 3/2 x 4 sporten met profiel,
balklengte 4,2 m, van aluminium

Artikelnummer: 524277



MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



15
YEARS
WARRANTY



MUNK Multifunctionele vouwladder met nivello®-traversen

multifunctionele vouwladder

- trap beide zijden
- 2 x 3/2 x 4 sporten met profiel
- voor een werkhoogte als aanlegladder tot ca. 5,3 m
- balklengte 4,2 m
- platform hoogte 0,99 m
- sporten diepte 30 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- 6 automatisch vergrendelende scharnieren
- nivello®-traverse en -ladderschoenen aan het balkeinde
- ingeklapt hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 250 mm
- van aluminium
- gewicht 14,5 kg



- 15 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	multifunctionele ladder	in-/uitklapbreedte	1230 mm
laddertype	multifunctionele vouwladder	in-/uitklapdiepte	250 mm
materiaal	aluminium	in-/uitklapbaar	ja
gebruik	beide zijden	verrijdbaar	nee
lengte paal	4,2 m	sport-/dwarsverbinding	afgekant
werkhoogte als aanlegladder	5,3 m	onderbouw	nivello®-traverse en -ladderschoenen
hoogte ladder	2,02 m	ladder functie	6 automatisch vergrendelende scharnieren
hoogte platform	0,99 m	spreidbeveiliging	nee
lengte platform	1960 mm	veiligheidsbeugel	nee
sporten aantal	2 x 3/2 x 4	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	sporten met profiel	ladder uitvoering	tweedelig
diepte sport	30 mm	garantie	15 jaar
in-/uitklaphoogte	350 mm	gewicht	14,5 kg

Gerelateerde Producten

524285



werkbordes met houten laag, voor multifunctionele vouwladder, van hout

524288



werkbordes met ribbelplaat, voor multifunctionele vouwladder, van aluminium