

hofs magazijnstelling - complete stelling (basisveld en 2 aanbouwvelden)

hoogte x breedte x diepte 2000 x
3300 x 300 mm, veldlast 625 kg /
vaklast 125 kg, 3 stellingvelden met
elk 5 niveau(s) met Stalen bodem,
gebruik eenzijdig - ontworpen voor
plaatsing tegen een wand,
staanders verzinkt met kunststof
coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus
verzinkt met kunststof coating in
RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 526789



hofs
REGALSYSTEME



hofs Systemenschroefstelling

Compleet rek (basis- en extra vak)

magazijnstelling - complete stelling (basisveld en 2 aanbouwvelden)

- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 3300 x 300 mm
- veldlast 625 kg / vaklast 125 kg
- 3 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem
- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog en gesloten hoeken zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen



- vakhoogtes zijn afhankelijk van het doel en uw behoeften verstelbaar in stappen van 25 mm
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: 1 basisstelling met 4 en 2 aanbouwstellingen met elk 2 staanders, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

Technische details




meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	magazijnstelling	stelling uitrusting	legborden
stellingsysteem	schroefsysteem	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingveld	complete stelling	oppervlak legbord	verzinkt // m. kunststof coating
stellingveld aantal	3 stuks	oppervlak standaard	verzinkt // m. kunststof coating
geschikt voor (branches)	archiefruimtes en magazijnen	opstelhoek uitrichting	recht
materiaal	staal	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	2000 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
breedte	3300 mm	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
diepte	300 mm	inhoud levering	1 basisstelling met 4 en 2 aanbouwstellingen met elk 2 staanders, niveaus zie aanbod
vaklast	125 kg	levering	gedemonteerd
veldlast	625 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	5 stuks	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	60,5 kg
legborden / niveaus stabiliteit	3-voudige veiligheidsrand, gesloten hoeken		

Gerelateerde Producten




602229



magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1000 x 300 mm, veldlast 625 kg / vaklast 125 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

615107		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1300 x 300 mm, veldlast 625 kg / vaklast 125 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
643645		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 300 mm, voor een vaklast van 125 kg, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
644546		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1300 x 300 mm, voor een vaklast van 125 kg, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten