

LISTA

werkbank

hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 750 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 600 kg, uitvoering frame 2 voeten / 1 container, uitrusting: 5 laden, afsluitbaar met code lock, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 530808



LISTA



LISTA Werkbank

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 750 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 600 kg
- uitvoering frame 2 voeten / 1 container
- uitrusting: 5 laden
- laden hoogte 1x50 mm / 2x100 mm / 1x150 mm / 1x300 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 459 x 612 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- met Uittrekbeveiliging per lade







- met greeplijst
- afsluitbaar met code lock
- constructie van staal
- frame met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- 10 jaar garantie op frame en onderbouw

Technische details











| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| meubeltype | tafel | fronthoogte 300 mm | 1 stuks |
| type tafel | werkbank | nuttige breedte lade | 459 mm |
| vorm onderstel | 2 voeten / 1 container | nuttige diepte lade | 612 mm |
| hoogte | 840 mm | draagvermogen lade | 75 kg |
| breedte | 1500 mm | uittrekbare lade | 100 % |
| diepte | 750 mm | uittrekblokkering | Uittrekbeveiliging per lade |
| dikte plaat | 40 mm | greep | greeplijst |
| draagvermogen | 600 kg | materiaal plaat | multiplex |
| in hoogte verstelbaar | nee | kleur plaat | beuken |
| elektrisch geleidend | nee | materiaal onderstel | staal |
| werkbank uitrusting | 5 laden | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| laden aantal | 5 stuks | oppervlak front | m. poedercoating |
| laden aantal x hoogte | 1x50 mm / 2x100 mm / 1x150 mm / 1x300 mm | sluitsysteem | code lock |
| fronthoogte 50 mm | 1 stuks | verrijdbaar | nee |
| fronthoogte 100 mm | 2 stuks | garantie speciaal | 10 jaar // frame en onderbouw |
| fronthoogte 150 mm | 1 stuks | gewicht | 129 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 508528 |  | lade-indelingsset, 2 x sleufwand + 3 x scheidingsplaat, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte x breedte x diepte 100 x 459 x 612 mm |
| 508529 |  | lade-indelingsset, 2 x sleufwand + 3 x scheidingsplaat, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 150 mm, hoogte x breedte x diepte 150 x 459 x 612 mm |
| 508531 |  | lade-indelingsset, 3 x sleufwand + 8 x scheidingsplaat, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 50 mm, hoogte x breedte x diepte 50 x 459 x 612 mm |
| 508533 |  | lade-indelingsset, 3 x sleufwand + 8 x scheidingsplaat, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte x breedte x diepte 100 x 459 x 612 mm |
| 508534 |  | lade-indelingsset, 3 x sleufwand + 8 x scheidingsplaat, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 150 mm, hoogte x breedte x diepte 150 x 459 x 612 mm |
| 508535 |  | set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 12 x BxD 150x75 mm, 6 x BxD 150x150 mm, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 50 mm, hoogte x breedte x diepte 50 x 459 x 612 mm |
| 508538 |  | set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 12 x BxD 150x75 mm, 6 x BxD 150x150 mm, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte x breedte x diepte 100 x 459 x 612 mm |
| 508539 |  | set bakken, 12 bakdelen (4-delig) + 50 bakwanden, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 50 mm, hoogte x breedte x diepte 50 x 459 x 612 mm, in rood |
| 508587 |  | lade-indelingsset, 4 x sleufwand + 25 x scheidingsplaat, passend voor fronthoogte 50 mm, breedte x diepte 459 x 612 mm |

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 508589 |  | lade-indelingsset, 4 x sleufwand + 25 x scheidingsplaat, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte x breedte x diepte 100 x 459 x 612 mm |
| 508590 |  | set inzetbakken, bestaand uit 28 bakken, 16 x BxD 75x75 mm, 8 x BxD 150x75 mm, 4 x BxD 150x150 mm, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 50 mm, breedte x diepte 459 x 612 mm |
| 508666 |  | lade-indelingsset voor werkbank, 2 scheidingswanden, passend voor fronthoogte 100 mm |
| 508667 |  | lade-indelingsset voor werkbank, 2 scheidingswanden, passend voor fronthoogte 150 mm |
| 508675 |  | lade-indelingsset voor werkbank, 30 bakdelen + 12 bakwanden, passend voor fronthoogte 50 mm |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 195704 |  | parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw |
| 218989 |  | montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs |
| 221109 |  | Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit |
| 221140 |  | poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, in wit |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 221242 |  | vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart |
| 221330 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm |
| 656975 |  | universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs |
| 969584 |  | montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs |