


## hofs

### rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 1750 x 760 x 635 mm, charge maximale par élément 550 kg / charge max. par tablette 90 kg, 5 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 5 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 659419

hofs  
REGALSYSTEME



### hofs Rayonnages sans boulons pour classeurs

#### Rayonnage suivant

hofs rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant

- Convient pour salles d'archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1750 x 760 x 635 mm
- charge maximale par élément 550 kg / charge max. par tablette 90 kg
- largeur x profondeur compartiment 750 x 600 mm
- 5 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 5 hauteurs de classeur








- niveaux avec rebord antichute central emboîtable et rebord de tablette latéral du niveau supérieur pour éviter les chutes de classeurs
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- Stabilité élevée grâce aux traverses de raidissement
- structure en acier
- montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
- niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle, traverses raidisseuses et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 années de garantie





## Détails techniques

|                                  |  |                            |  |
|----------------------------------|--|----------------------------|--|
| type de meuble                   | rayonnage  | utilisation                | bilatéral  |
| type de rayonnage                | rayonnage pour classeurs                               | matériau                   | acier  |
| rayonnage modulaire              | système emboîtable                                     | équipement rayonnage       | tablettes  |
| champ de rayonnage               | rayonnage suivant                                      | largeur de compartiment    | 750 mm   |
| convient pour (secteurs)         | salles d'archives                                      | profondeur de compartiment | 600 mm   |
| hauteur                          | 1750 mm  | couleur du montant         | gris clair // RAL7035  |
| largeur                          | 760 mm   | couleur de la tablette     | gris clair // RAL7035  |
| profondeur                       | 635 mm   | hauteurs de classeurs      | 5 pièce  |
| nombre de tablettes/niveaux      | 5 pièce  | surface de tablette        | galvanisé // revêtement en plastique   |
| charge maxi par tablette         | 90 kg  | surface de montant         | galvanisé // revêtement en plastique   |
| charge maxi par élément          | 550 kg   | exécution couleur          | gris clair // RAL7035  |
| type de soubassement             | tablette en tôle d'acier                               | volume de livraison        | rayonnage suivant avec 1 échelle, traverses raidisseuses et plateaux conf. à l'offre |
| équipement des tablettes / nivea | rebord antichute central // rebord de tablette latéral | livraison                  | démonté  |
| tablettes / niveaux à hauteur ré | oui  | certification              | GS // label de qualité RAL   |
| tablette réglable au pas         | 25 mm  | garantie                   | 5 années   |
| stabilité / renfort / entretoise | trav. raidissement                                     | Poids                      | 32,85 kg   |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
|        |  |  |
| 150123 |  | ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 674092 |  | tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 750 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 90 kg, équipé de rebord antichute et pliage de sécurité, en acier galvanisé avec revêtement en plastique coloris RAL7035 gris clair |
| 868419 |  | montant pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal  |
| 953347 |  | séparateur à compartiments, sans appui mural, convient pour 25 mm hauteur de pli de tablette, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL7035 gris clair   |

### Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 146193 |    | mini chariot, force 50 kg, avec 3 plateau(x), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, hauteur x longueur x largeur 1065 x 650 x 360 mm, avec 2 tablettes en fil, 1 tablette en fil, avec bandage caoutchouc |
| 528204 |   | marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort  |
| 529925 |  | escabeau de bureau léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur d'estrade 0,85 m, largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium   |
| 551468 |  | carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg                  |