

Câble Commutateur Clavier Souris KM USB 2 ports avec transfert de données pour PC et Mac®

StarTech ID: SVKMS2



Le câble commutateur USB de partage de clavier/souris 2 ports avec transfert de fichier SVKMS2 pour PC et Mac® vous permet de commander deux systèmes informatiques à l'aide d'un seul jeu de clavier et souris. En outre, il offre la possibilité de transférer des fichiers entre les systèmes Windows® ou Mac connectés.

Grâce à sa fonction d'installation automatisée (aucun autre logiciel ni pilote nécessaires), ce câble commutateur KM compact branché sur un port USB 2.0 standard vous permettra de passer entre vos systèmes Windows ou Mac en déplaçant simplement la souris sur le deuxième écran ou à l'aide de raccourcis-clavier.

Ce commutateur KM simple à 2 ports USB offre également la possibilité de partager le presse-papiers de manière à pouvoir copier et coller un texte d'un système à l'autre, et de faire glisser des fichiers pour des transferts et une gestion des données sans effort.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Parfait pour les applications de bureau où de nombreux ordinateurs doivent être contrôlés par un seul utilisateur et où l'espace est limité
- Idéal pour les environnements de réparation de PC ou de banc technique, il permet de contrôler et de surveiller deux systèmes simultanément
- Solution pratique pour l'utilisateur professionnel ayant besoin de transférer des fichiers entre ses ordinateurs de bureau et portables

Features

- Partage de clavier et de souris entre 2 ordinateurs
- Compatible avec les systèmes Windows® et Mac®
- Commutation simple entre les systèmes par déplacement de la souris, ou raccourcis clavier
- Transfert de fichier par glisser-déposer
- Copie et collage de texte entre les systèmes
- Installation plug-and-play, aucun CD de logiciel/pilote requis

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
ID du chipset	MCT - WH88
Mode cascade	Non
Connecteurs hôte	2 - USB A (4 pin) Mâle
Contrôle IP KVM	Non
Nombre max. d'utilisateurs	1
Compatibilité système d'exploitation	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 Windows® Server 2012 Mac OS 10.6 - 10.9
Certifié Microsoft WHQL	Oui
Longueur de câble	1.8 m [6 ft]
Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	1.8 m [6 ft]
Largeur du produit	18.5 mm [0.7 in]
Hauteur du produit	11.5 mm [0.5 in]
Poids du produit	42 g [1.5 oz]
Indicateurs lumineux	2 - Alimentation/liaison
Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Humidité	Humidité relative de 85 %, sans condensation
Poids brut	121 g [4.3 oz]
Inclus dans le paquet	1 - Câble de partage de clavier et souris
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

