

Kanalabdeckung aus Polyethylen (PE)

- zur **Beschwerung mit Sand**
- schnell einsatzbereit: verpackt im Rollcontainer (Signalfarbe rot)
- inklusive 3 Sandsäcken (leer)
- Durchmesser 80 cm (mit Boden 90 x 90 cm)



Bestell-Nr. 201-660-10

Kanalabdeckung im Rollcontainer, für den schnellen Einsatz durch Beschwerung mit Sand

Abdichtkissen

- nach **einmaliger Befüllung mit frostsicherer Flüssigkeit jederzeit griff- und einsatzbereit**
- wetterfest und reißfest
- resistent gegen viele Säuren und Laugen
- einsetzbar bei -30 °C bis +70 °C
- Maße B x T (mm): 700 x 700
- mit widerstandsfähigem Tragegriff aus Edelstahl



Bestell-Nr. 208-054-10

Im Handumdrehen einsetzbar: Abdichtkissen zur Befüllung mit frostsicherer Flüssigkeit

Optionales Zubehör:
Wandhalter aus Edelstahl, Bestell-Nr. 208-738-10

Mobile Tür-/Tor- Abdichtung

- **Doppelkammerschlauch aus hochfestem, chemisch extrem beständigem Polyethylen (PE)**
- **innen weniger Minuten betriebsbereit durch Füllen mit Wasser**
- **inklusive Behälter zur Aufbewahrung am Einsatzort**
- zur Absicherung von Türen, Toren und Durchfahrten bis zu 15 Meter Breite gegen flüssige Chemikalien, kontaminiertes Löschwasser (auch, wenn es noch erwärmt ist), eindringendes Oberflächenwasser etc., auch ideal als Hochwasserschutz
- außerdem als geschlossener Behälter für Chemikalien nutzbar



Bestell-Nr. 214-533-10

Schnell einsatzbereite, mobile Tür-/Tor-Abdichtung inklusive Behälter zur Aufbewahrung vor Ort.

ZUBEHÖR

Befestigungsschienen zur Wandmontage (nur für die Kunststoff-Box der 15-m-Abdichtung)

Mobile Abdichtung	für Türen	für Tore	für Durchfahrten
Länge Außen [m]	2	8	15
Behälterart	Stahlschrank	Stahlschrank	Kunststoff-Box
Bestellnummer	214-533-10	201-654-10	214-534-10