

Arbeitsplatz-Bodenbelag

Meterware, Höhe x Breite 14 x 1500 mm, max. Länge 18300 mm, selbstlöschend, Aus PVC mit Tränenblechprofil in schwarz, fördert Entlastung von Rücken und Beinen, Beständig gegen Fette und Öle



Artikelnummer: 184397



Arbeitsplatz-Bodenbelag

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Für den Innenbereich geeignet
- Meterware
- Höhe x Breite 14 x 1500 mm, max. Länge 18300 mm
- Aus PVC mit Tränenblechprofil in schwarz
- mit allseitig abgeschrägten Kanten
- fördert Entlastung von Rücken und Beinen
- Beständig gegen Fette und Öle
- Temperaturbeständig 0°C bis +60°C
- selbstlöschend

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Länge max.	18300 mm
Bodenbelag	Arbeitsplatz-Bodenbelag	Bodenbelag Ausstattung	mit allseitig abgeschrägten Kanten
Konfektionierung	Meterware	Bodenbelag Funktion	fördert Entlastung von Rücken und Beinen
Einsatzort	Innenbereich	elektrisch leitend	nein
Material Lauffläche	PVC	Schwer entflammbar	ja

Oberfläche Bodenbelag	Tränenblechprofil	Temperaturbeständigkeit	0°C bis +60°C
Farbe	schwarz	Beständigkeit	Fette, Öle
Höhe	14 mm	Brandschutz	selbstlöschend
Breite	1500 mm	Gewicht	8 kg