

Rollcart Stirnwandwagen

Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 2000 x 800 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, Plattform wasserfest, Aufbau 1 Stirnwand (Stahlrohr), Konstruktion in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, Mit Vollgummi-Bereifung auf Aluminium-Spritzguss-Felge



Artikelnummer: 203034

Rollcart Rohr-Stirnwandwagen

Traglast 1200 kg

Stirnwandwagen

- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 2000 x 800 mm
- Ladehöhe 305 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Plattform wasserfest
- Aufbau 1 Stirnwand (Stahlrohr)
- Konstruktion in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- Mit Vollgummi-Bereifung auf Aluminium-Spritzguss-Felge
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Wagentyp	Plattformwagen	Euronorm	nein
Plattformwagentyp	Stirnwandwagen	klappbar	nein
Traglast	1200 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen

Ladehöhe	305 mm	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenlänge	2000 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenbreite	800 mm	Radlager	Kugellager
Material Plattform	Siebdruckplatte	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Material Felge	Aluminium-Spritzguss
Plattform Ausführung	wasserfest	Radanordnung	rechteckig
Aufbauten	1 Stirnwand (Stahlrohr)	Höhe	800 mm
nestbar	nein	Garantie	5 Jahre
Material	Stahl	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Gewicht	75 kg
Farbe	enzianblau // RAL5010		

Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
203396		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg