

## META

### Kabeltrommelregal

#### MULTIPAL

MULTIPAL, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 1385 x 1100 mm, 2 Ebene(n) mit Kabeltrommelauflage, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 226799



Das Lagersystem



## META Kabeltrommelregal MULTIPAL

### Anbaufeld

Kabeltrommelregal






- Anbaufeld
- Schraubsystem
- Für den Innenbereich geeignet
- Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 1385 x 1100 mm
- Feldlast 4000 kg
- Fachbreite 1300 mm
- 2 Ebene(n) mit Kabeltrommelauflage
- Ebenen mit Führungshülsen an den Holmen für Trommelachse
- Hohe Stabilität durch Diagonal- und Horizontalverstrebrungen



- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: ohne Kabeltrommeln, inklusive Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details





|                       |                   |                                  |   |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| Möbeltyp              | Regal             | Böden / Ebenen Ausstattung       | Holme mit Führungshülsen  |
| Regaltyp              | Kabeltrommelregal | Böden- / Ebenentyp               | Kabeltrommelauflage   |
| Regalsystem           | Schraubsystem     | Oberfläche Boden                 | kunststoffbeschichtet   |
| Regalfeld             | Anbaufeld         | Oberfläche Ständer               | verzinkt  |
| Material              | Stahl             | Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstreben // Horizontalverstreben                                  |
| Einsatzort            | Innenbereich      | Farbe Boden                      | rotorange // RAL2001  |
| Höhe                  | 2700 mm           | Farbe Ausführung                 | rotorange/verzinkt // RAL2001   |
| Breite                | 1385 mm           | Lieferumfang                     | ohne Kabeltrommeln, inklusive Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker |
| Tiefe                 | 1100 mm           | Anlieferung                      | zerlegt   |
| Feldlast              | 4000 kg           | Zertifizierung                   | GS // RAL-Gütezeichen   |
| Böden / Ebenen Anzahl | 2 Stück           | Garantie                         | 5 Jahre   |
| Fachbreite            | 1300 mm           | Gewicht                          | 82,557 kg   |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 183765 |  | Kabeltrommelauflage für Kabeltrommelregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 1000 kg, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange |
| 226851 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken und Kunststoffrollen   |
| 226855 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken und Kunststoffrollen   |
| 226978 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 1300 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                                 |
| 226981 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 1300 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                                 |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 226984 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken |
| 226988 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm   |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen                                      |
| 231461 |  | Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß   |