

PE-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 1095 x 1660 x 1173 mm, Inhalt 1 m³, Traglast 250 kg, in blau, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen



Artikelnummer: 236101

PE-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 1095 x 1660 x 1173 mm
- Schüttkantenhöhe 670 mm
- Inhalt 1 m³
- Traglast 250 kg
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in blau
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 60 x 150 mm
- Einfahrtaschenabstand 326 mm
- 2 Rollen
- mit Polyamid-Bereifung
- Gewicht 90 kg

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Kippfunktion	manuell
Inhalt	1 m ³	Kippausführung	Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
Höhe	1095 mm	Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen

Länge	1660 mm	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Breite	1173 mm	Einfahrtaschenbreite	150 mm
Traglast	250 kg	Einfahrtaschenabstand	326 mm
Höhe Schüttkante	670 mm	Farbe	blau
Material	Polyethylen	Rollen Anzahl / Art	2 Rollen
Material Eigenschaft	flüssigkeitsdicht	Bereifung	Polyamid
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	90 kg