

Productdatablad

Automatische schakelaar Standaard 2,20 m



Artikelnr.

A 3281 AL

KNX automatische schakelaar 2,20 m

Standaard

voor buskoppeling 3 art.nr. 2073 U

Met afdichtingsset art.nr. AS A 50 DS en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.

IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling

ETS productfamilie: fys. sensoren

producttype: bewegingsmelder

Bedoeld gebruik

- Afhankelijk van de behoefte aansturen van verlichting en andere elektrische verbruikers
- Montage op buskoppeling 3 (art.nr.: 2073 U)

Producteigenschappen

- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte
- 2 PIR-sensoren
- Detectiebereik 180°
- Geïntegreerde lichtsensor
- Uitschakellichtsterkte instelbaar
- Uitgangsfuncties: schakelen, trappenhuisfunctie, schakelen met dwangmatige stand, waardegever, nevenaansluiting lichtscène, instelling bedrijfsstand voor kamerthermostaat
- Uitbreiding van de registratiezone door gebruik van meerdere apparaten als hoofd- en nevenaansluiting
- Gevoeligheid handmatig in te stellen
- Status-leds
- Handmatig schakelen op het apparaat

Technische gegevens

Kleur	aluminium
Range	A range
Materiaal	thermoplast gelakt
Uitvoering	Standaard
Montagehoogte:	1,10 / 2,20 m

Thermoplast (slagvast) gelakt

Kleur:
aluminium

Materiaal:
thermoplast gelakt

IP Met afdichtingsset art.nr. AS A 50 DS en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.