

**Curve Grafiet 550lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding**

Artikelcode: 623341  
 EAN: 7021986233414


**Elektrisch**

System wattage: 10W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

**Lichttechniek**

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 550lm  
 Werkzaamheid: 55 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 3000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L70/B10>50,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Helder glas  
 Bundelhoek: 110°/110°

**Controle/dimmen**

Type: Faseafsnijding

**Bescherming**

Isolatieklasse: Klasse I

**Energie en goedkeuringen**

Bevat enn lichtbron met energieklasse: C  
 BVB: Ja

**Materiaal en afwerking**

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Grafiet  
 Materiaal afdekking: Gehard glas

**Montage/Aansluiting**




Montage: Opbouw, Binnen / Buiten  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

**Afmetingen**

Breedte (mm) W: 320  
 Hoogte (mm) H: 60  
 Diepte (D): 103  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.68 / 1.4

**Verpakking**

Verpakkingsafmetingen (mm): 330 x 120 x 70



7 0 2 1 9 8 6 2 3 3 4 1 4