



<b>Beleuchtungsfeld @ 100 cm</b>	Ø 18 cm
<b>Beleuchtungsstärke @ 100 cm</b>	80 000 lx
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	> 95
<b>Farbtemperatur</b>	4500 K
<b>Ausleuchtungstiefe</b>	2.4 m
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Konverter
<b>Anschlusswerte</b>	100-240 V; 50/60 Hz
<b>Netzanschlussleitung</b>	Festanschluss
<b>Leuchtgehäuse</b>	Polycarbonat & Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (PC & ABS)
<b>Gewicht (netto)</b>	14.0 kg
<b>Leistungsaufnahme</b>	30 W
<b>Bedienung</b>	Drehknopf am Leuchtenkopf 1-polig sekundär, stufenlos dimmbar
<b>Gelenkentlastung</b>	Feder (Gewichtsausgleich)
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Zubehör</b>	sterilisierbarer Handgriff, Zwischendeckenadapter
<b>Normen</b>	EN 60601-1, EN 60601-2-41
<b>Besonderheiten</b>	Sterilisierbarer Handgriff, stufenlos dimmbar, wartungsfrei
<b>Befestigung</b>	Deckenbefestigung, Deckenrohr bei Montage ablängbar (Länge: 25-120 cm)
<b>Schutzart</b>	IP 43 (Leuchtenkopf)
<b>Bestell-Nr.</b>	D16131000 - reinweiß

## Lichtverteilung

