

Artikelnummer: 129935

Kurzbeschreibung: Fietsaanhanger met boorden, 1 as, 790 x 435 mm

Langbeschreibung: Fietsaanhanger met boorden, 1 as, 790 x 435 mm: Gemaakt van stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm), stevig gelast. Wielen met luchtbanden. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Vloer van antislip en weerbestendige zeefdrukplaat. Een halfronde schil wordt aan de dissel gelast. De kogelbout met bevestigingsklem wordt los meegeleverd voor zelfmontage op het fietsframe. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010).

- Leuninghoogte: 220 mm
- Laadoppervlak: 790 x 435 mm
- Buitenafmetingen: 1880 x 740 mm
- Hoogte laadoppervlak: 180 mm
- Hoogte duwbeugel: 740 mm
- Draagvermogen: 200 kg
- Wiel a^m: 260 x 85 mm

Eigen gewicht: 24 kg

Levering inclusief aanhangeroppikhaak.

