

Artikelnummer: 132519

Kurzbeschreibung: Siphon-handpomp, 18,5 l/Min.

Langbeschreibung: Siphon-handpomp, 18,5 l/Min.: Geschikt voor water en licht agressieve chemische stoffen op waterbasis. Pompexterieur van polyvinylchloride en polyethyleen. Duikbuislengte 850 mm, a \approx 25 mm. Afgifteslang 1300 mm. Spuitcapaciteit ca. 0,2 l/pompbeweging resp. 18,5 l/min. bij inzet als sifonpomp. Schroefdraadverbinding G2 $\frac{1}{2}$. Nadat zuigbuis en slang handmatig zijn gevuld, vervoert de pomp zelfstandig verder. Zodra de rode schroef aan de pomphendel wordt geopend, dringt lucht in het systeem en valt de ontstane vloeistofzuil in elkaar, waarna de pompbeweging stopt.

Schroefdraad: G2 $\frac{1}{2}$ Duikdiepte: 850 mm

