



### Hauptmerkmale

Produktbereich	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Wandstecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TP
Geräteanwendung	Installation mit niedrigem Gewicht
Bohrdurchmesser	5,5 Mm Beton 5,5 mm Ziegel
Minimale Bohrtiefe	20 mm
Schraubendurchmesser	3,5...5 mm
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen)

### Zusatzmerkmale

Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 0,4 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,15 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,3 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,15 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6)
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 40 kg für Beton (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 15 kg für Beton (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 30 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 15 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6)
Farbton	Weiß
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50...80 °C
Durchmesser	5,5 mm
Länge	16,5 mm

### Montage

Menge pro Satz	Satz à 100
Verkauf je unteilbare Menge	10
Produktgewicht	0,0004 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,5 cm
VPE 1 Breite	0,5 cm
VPE 1 Länge	1,7 cm
VPE 1 Gewicht	0,4 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	2,6 cm
VPE 2 Breite	4,8 cm
VPE 2 Länge	17,8 cm
VPE 2 Gewicht	48,0 g

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------