



### Verbindungsklemme

nach DIN EN 60998 mit 12 abtrennbaren Klemmstellen

465.N

EAN: 4011126402698

bevorzugte VPE:10 St.



### Artikelbeschreibung

Verbindungsklemme, 17,5x15x122 mm, Klemmbereich 1,5-4,0 mm<sup>2</sup>, Kunststoff PA, Farbe natur

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K307
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	27 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,65 kg/ 100St.

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	17,50 mm
Breite	15,00 mm
Tiefe / Länge	122,00 mm

# Technisches Datenblatt

## Klemmen

465.N

### Verpackungsstufen

<b>1 Stück = 1 Stück</b>		✓ kleinste VPE			
Länge	122,00 mm	Breite	15,00 mm	Höhe	18,00 mm
Bruttogewicht	0,03 kg	Volumen	0,000 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
<b>10 Stück = 1 Faltschachtel</b>		✓ bevorzugte VPE			
Bruttogewicht	0,26 kg				
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		
<b>500 Stück = 1 Umkarton</b>					
Bruttogewicht	13 kg				
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

### Ausschreibungstext

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, halogenfrei.  
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 17,5 x 15 x 122 mm  
Klemmbereich eindrätig, starr, flexibel : 1,5 - 4,0 mm<sup>2</sup>  
Anschlussmöglichkeiten eindrätig : 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2 x 4,0 mm<sup>2</sup>  
Anschlussmöglichkeiten starr, flexibel : 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2 x 4,0 mm<sup>2</sup>  
Werkstoff Isolierteil : PA  
Werkstoff Klemmbolzen : Messing  
Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl  
Max. Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T85  
Nennspannung : 450 V  
Farbton : natur  
Kleinhuis Modell-Nr. : 465.N  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	MK
Statistische Warennummer	85369010