


HAUPTMERKMALE

- Robuste, feste Aluminiumausführung (RoHS-konform)
- Für D-Form- und runde Achsen
- Eloxierte Oberfläche, kratzfest, elektrisch nicht leitend
- Kundenspezifische Ausführungen und Farben auf Anfrage



PRODUKTVARIANTEN

- Knopfausführungen: Shape, Shaper, Dimple, Pure, Robot, Space, Cone, Medic
- Achsdurchmesser (Standard): 6 mm
- Eloxierte Oberfläche, seidenglanz
- Schwarz oder Naturfarbe

INHALT DER STANDARDVERPACKUNG

- 20 Stk. für Shaper, Robot, Space, Dimple, Cone, Medic
- 40 Stk. für Shape oder Pure
- 1 Stk. Feststellschraube M2,5 x 4 mm pro Knopf
- 1 Stk. 6-Kant-Inbusschlüssel 1.3 mm



20 Stk. für Shaper, Robot, Space, Dimple, Cone, Medic



40 Stk. für Shape oder Pure



BEISPIELE VON MÖGLICHEN ANPASSUNGEN

- Knopfausführung
- Achsdurchmesser 3 mm; 3.18 mm (1/8"); 4 mm; 6.35 mm (1/4")
- Farben:



Zusätzliche Farben auf Anfrage lieferbar

ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ANZAHL	ARTIKELNUMMER
6-Kant-Inbusschlüssel 1.3 mm	1 Stk.	K1-HEXKEY
Feststellschraube M2.5 x 4 mm	1 Stk.	5404-32

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Hinweis: Ziehen Sie die Stellschraube sorgfältig an, max. Rastmoment 0.2 Nm

		ACHSDURCHMESSER $\varnothing d \begin{smallmatrix} +0,028 \\ +0,010 \end{smallmatrix}$ *Lagerartikel	ARTIKELNUMMER	
			NATUR / SILBER	SCHWARZ
SHAPE 		3 mm	K1-SH-S30	K1-SH-B30
		3.18 mm (1/8")	K1-SH-S32	K1-SH-B32
		4 mm	K1-SH-S40	K1-SH-B40
		*6 mm	K1-SH-S60	K1-SH-B60
		6.35 mm (1/4")	K1-SH-S64	K1-SH-B64
SHAPER 		3 mm	K1-SR-S30	K1-SR-B30
		3.18 mm (1/8")	K1-SR-S32	K1-SR-B32
		4 mm	K1-SR-S40	K1-SR-B40
		*6 mm	K1-SR-S60	K1-SR-B60
		6.35 mm (1/4")	K1-SR-S64	K1-SR-B64
DIMPLE 		3 mm	K1-DM-S30	K1-DM-B30
		3.18 mm (1/8")	K1-DM-S32	K1-DM-B32
		4 mm	K1-DM-S40	K1-DM-B40
		*6 mm	K1-DM-S60	K1-DM-B60
		6.35 mm (1/4")	K1-DM-S64	K1-DM-B64
PURE 		3 mm	K1-PR-S30	K1-PR-B30
		3.18 mm (1/8")	K1-PR-S32	K1-PR-B32
		4 mm	K1-PR-S40	K1-PR-B40
		*6 mm	K1-PR-S60	K1-PR-B60
		6.35 mm (1/4")	K1-PR-S64	K1-PR-B64
ROBOT 		3 mm	K1-RB-S30	K1-RB-B30
		3.18 mm (1/8")	K1-RB-S32	K1-RB-B32
		4 mm	K1-RB-S40	K1-RB-B40
		*6 mm	K1-RB-S60	K1-RB-B60
		6.35 mm (1/4")	K1-RB-S64	K1-RB-B64
Kreuz-Rändelknopf DIN81 RGE-0.8				
SPACE 		3 mm	K1-SC-S30	K1-SC-B30
		3.18 mm (1/8")	K1-SC-S32	K1-SC-B32
		4 mm	K1-SC-S40	K1-SC-B40
		*6 mm	K1-SC-S60	K1-SC-B60
		6.35 mm (1/4")	K1-SC-S64	K1-SC-B64
CONE 		3 mm	K1-CN-S30	K1-CN-B30
		3.18 mm (1/8")	K1-CN-S32	K1-CN-B32
		4 mm	K1-CN-S40	K1-CN-B40
		*6mm	K1-CN-S60	K1-CN-B60
		6.35 mm (1/4")	K1-CN-S64	K1-CN-B64
MEDIC 		3 mm	K1-MD-S30	K1-MD-B30
		3.18 mm (1/8")	K1-MD-S32	K1-MD-B32
		4 mm	K1-MD-S40	K1-MD-B40
		*6 mm	K1-MD-S60	K1-MD-B60
		6.35 mm (1/4")	K1-MD-S64	K1-MD-B64

Toleranzen nach DIN ISO 2768-m, sofern nicht anders festgelegt