

# HG 330-B

---

Heissluftgebläse



# HG 330-B: Kompaktes Heissluftgebläse von Weldy

Der Heissluftföhn HG 330-B ist ein leistungsstarkes Heissluftgebläse von Weldy und verfügt über zwei Temperatur-Schnellschaltstufen für die Wahl zwischen 350 °C oder 550 °C, wodurch er die Anforderungen an diverse Fach- und Heimwerkerarbeiten erfüllt. Ob Farb- und Lackentfernung, Auffrischen von Kunststoffteilen, Lockern von Armaturen oder Enteisen von Rohren – der Heissluftföhn ist dank geringem Gewicht und handlichem Griff ein nützliches Arbeitsmittel für verschiedene Heissluftarbeiten.

Heissluftgebläse

## HG 330-B

- effizient bei guter Leistung
- zwei Temperatur-Schnellschaltstufen
- günstiges Einstiegsgerät für Profis und Hobbyheimwerker
- gut geeignet zum Bearbeiten von Kunststofffolien und Kunststoffprofilen



### Technische Daten

Spannung	V~	100	120	230
Max. Leistung	W	1100	1200	1600
Temperatur	°C	350 / 550	350 / 550	350 / 550
Luftmenge	l/min	250 / 400	250 / 400	350 / 500
Abmessungen L x B x H	mm	250 x 80 x 230		
Gewicht	kg	0.7		
Konformitätszeichen		CE		
Schutzklasse II		□		

Nur Kit-Angebot erhältlich (Heissluftgebläse inkl. Zubehör)




#### Kit HG 330-B

230 V / 1600 W, CN-Stecker	124.403
230 V / 1600 W, EU-Stecker	164.323
230 V / 1600 W, CH-Stecker	134.690
230 V / 1600 W, UK-Stecker	131.321
230 V / 1600 W, AUS-Stecker	133.771
120 V / 1200 W, US-Stecker polarisiert (UL)	123.155
100 V / 1100 W, JP-Stecker	120.128
<b>Zubehör (im Kit inbegriffen)</b>	
119.341 Glasschutzdüse	•
119.344 Löffelreflektor	•
Kartonverpackung	•
Bedienungsanleitung	•



Händleradresse:



Leister Technologies AG ist **ISO 9001** zertifiziert.