



## SP500

### Erdbohrer



Erdbohrer, 420 mm lang mit Anschlussmöglichkeit für 4 mm-Bananenstecker.

Verwendbar als Sonde oder Hilfserder bei der Erdungsmessung, RDC-Prüfung, uvm.

Typ	Artikel
SP500	Z503Z

## VARIO-STECKER-SET

### VARIO-Stecker



Drei selbthaltende Prüfspitzen mit Berührungsschutz zum Anschluss von Messleitungen mit 4 mm-Bananensteckern bzw. mit berührungsgeschützten Steckern an Buchsen mit Öffnungen von 3,5 mm bis 12 mm, z. B. CEE-, Perilex-Steckdosen.

Die Prüfspitzen passen auch in die rechteckige PE-Buchse von Perilex-Steckdosen. Maximal zulässige Betriebsspannung 600 V nach IEC 61010.

Typ	Artikel
VARIO-Stecker-Set	Z500A

## SONDE 1081

### Sonde



#### Fußbodensonde

Die als metallischer Dreifuß ausgeführte Messelektrode wird verwendet:

- Zur Bestimmung des elektrischen Widerstandes eines elastischen Bodenbelages gemäß EN 1081
- Zur Messung des Widerstands von isolierenden Fußböden und isolierenden Wänden gemäß DIN VDE 0100-600

Typ	Artikel
Sonde 1081	GTZ3196000R0001

## SET-PROBES

### Messspitzen



#### Messspitzen 600 V CAT III

Prüfspitzensatz (rot / schwarz) 600 V CAT III, 1 A, Arbeitsbereich der Messspitzen 68 mm – Durchmesser 2,3 mm

Typ	Artikel
Set-Probes	Z503F



600 V CAT III

## PRO-PE CLIP

### PRO-PE CLIP 1000 V CAT IV, 32 A



Flachmessabgreifer zur schnellen und sicheren Kontaktierung an Stromschienen

Typ	Artikel
PRO-PE Clip	Z503G