



Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Fenstergriff

Modell 111 aus mattem Polyamid, Durchmesser 20 mm, 130 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage). Der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040.

Vormontiert auf Ovalrosette 72 x 32 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus mattem Polyamid. Lieferung ohne Befestigungsschrauben.
Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration

Auszeichnungen



Zertifikate



Farben/Oberflächen

	99 (Reinweiß)
	98 (Signalweiß)
	97 (Lichtgrau)
	95 (Felsgrau)

	92 (Anthrazitgrau)
	90 (Tiefschwarz)