


# Kunststoffschlauch PUN-4X0,75-SI

Teilenummer: 152584  
★ Kernprogramm

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	4 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	17 mm
Innen-Durchmesser	2,6 mm
Min. Biegeradius	8 mm
Schlaucheigenschaften	schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Brandprüfung Werkstoff	UL94 HB
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Zulassung	TÜV
Produktgewicht nach Länge	0,0089 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter für Stecknippel Innen-Ø 3 mm
Farbe	silber
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)