


DFK-PC 4/ 6-GF-7,62 BD:6-1

Artikelnummer: 1723515

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1723515>

basiselement, nominale stroom: 20 A, aantal polen: 6, rastermaat:
7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen,
contactoppervlak: tin

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 122511
Opmerking	Oprachtsgebonden productie
sales group	E513
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

rastermaat	7,62 mm
afm. a	38,1 mm
aantal polen	6

Technische gegevens

artikelfamilie	DFK-PC 4/...GF
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I _N	20 A
nominale spanning U _N	400 V
Kleur	groen
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	300 V

nominale stroom UL/CUL Usegroup B	35 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup C	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup C	35 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	600 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	5 A

Toelatingen



toelatingen

CSA, cULus Recognized, GOST, GL, LR

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden