

LED-Unterbauleuchten Linex Switch Tone 55




Artikelnummer:	20100330
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	7 W
Energieverbrauch:	7 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	507x28x36 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412343857

Artikelnummer: **20100330**

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Linex Switch Tone 55 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Durch einfaches Ein- und Ausschalten des Schalters können Sie die Lichtfarbe in 3 Stufen verändern. Während superwarmweißes Licht eine besonders behagliche Atmosphäre schafft, sorgt neutralweißes Licht für optimale Helligkeit. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe speichert. Die Linex Switch Tone ist per Verbindungskabel- oder adapter mit weiteren Leuchten des gleichen Typs verbindbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Darüber hinaus ist sie schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 55 cm.

- In 3 Stufen per Schalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2200 K / 3000 K / 4000 K, inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Einfache und schnelle Anbringung, koppelbar, aufrecht oder flach montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20100330C	nein	< 6	507 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412343857	> 0,50	0,374	28 mm
Hersteller	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y	Höhe
Müller-Licht	Lichtquelle mit EEK: E	0,374	36 mm
Zolltarifnummer	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
94051140900	7 kWh/1000h	4000 K	151,00 g
Verpackung	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Colorbox/Barcode 1	25000 h	≥12	Austausch stromlos
4018412343857	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	7 W	≥80	Belüftung erforderlich
1	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	nein
Colorbox/Gewicht	55 mA	88 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben
71,00 g	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	nein
Colorbox/Abmessungen	220-240 V	neutralwhite	Inverkehrbringer
L=76 B=34 H=545 mm	Frequenz Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
Innerbox/Barcode 1	50 Hz	820 lm	Garantieprodukt
4004894343874	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	nein
Innerbox/Inhalt (Stück)	0,88		
2			
Innerbox/Gewicht		Leuchtdaten	
60,00 g		Enthält verbaute LED	
Innerbox/Abmessungen		ja	
L=561 B=88 H=73 mm		IP-Schutzart	
Transportkarton/Barcode 1		20	
4004894343881		Kabelende	
Transportkarton/Inhalt (Stück)		Euro-Flachstecker	
30		Kabellänge	
Transportkarton/Gewicht		180 mm	
700,00 g		Kabelmantel	
Transportkarton/Abmessungen		Kunststoff weiss	
L=567 B=458 H=245 mm		Schutzklasse	
		II	
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
			
WEEE-Produkt			
			
			Recycling