

Klingeltransformator, 8VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V, 12V AC mit PTC-Sicherung, 2TE++



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Klingeltransformator
Ausführung des Transformators	Standardklingeltrafo
Allgemeine technische Daten	
abgegebene Wirkleistung / maximal	8 W
Spannung	
Eingangsspannung	230 V
Ausgangsspannung	
• _1 / Bemessungswert	8 V
• _2 / Bemessungswert	12 V
Verlustleistung	
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	6 W
Strom	
Ausgangsstrom	
• maximal	1 A

- \_1 / Bemessungswert 1 A
- \_2 / Bemessungswert 0,6 A

### Eignung

Eignung zur Integration	
• Aufputzinstallation	Nein
• Unterputzinstallation	Nein

### Produktdetails

Produktbestandteil / Schalter	Nein
-------------------------------	------

### Produktfunktion

Produktfunktion / Thermoschutz	Ja
--------------------------------	----

### Eingänge Ausgänge

Eigenschaft des Ausgangs / kurzschlussfest	Ja
--	----

### Mechanischer Aufbau

Höhe	64 mm
Breite	36 mm
Länge	90 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2
Befestigungsart / Reiheneinbau	Ja

### Approbationen Zertifikate

**Konformitätserklärung**

**sonstiges**

[Bestätigungen](#)



EG-Konf.

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=4AC3208-1>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4AC3208-1>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AC3208-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AC3208-1)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

