

## Dahle

### **Autofeed Aktenvernichter** **ShredMATIC® 35314**

Schnittart Partikel 4x15 mm,  
Schnittleistung bis 14 - 300 Blatt  
(80g/m<sup>2</sup>), Behältervolumen 40 l,  
Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-3, T-4, E-3,  
Höhe x Breite x Tiefe 642 x 432 x 355  
mm

**Artikelnummer: 227118**



### **Dahle Autofeed Aktenvernichter ShredMATIC® 35314**

#### **automatische Papierzufuhr für die zeitsparende Datenvernichtung**

Autofeed Aktenvernichter

- Shreddert Papier inkl. Büro-/Heftklammern, CD/DVD, Kreditkarten
- Eingabebreite 220 mm
- Schnittart Partikel 4x15 mm
- Schnittleistung bis 14 - 300 Blatt (80g/m<sup>2</sup>)
- Lautstärke 60 dB(A)
- Behältervolumen 40 l
- Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-3, T-4, E-3
- Leistung 650 W
- mit „autofeed“-Funktion, Auto-Off-Funktion, automatischer Start-/Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp
- Einfache Entleerung über herausziehbaren Innenbehälter
- Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Höhe x Breite x Tiefe 642 x 432 x 355 mm
- 35 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen




## Technische Details

Bürohelfer Aktenvernichter

Tiefe 355 mm

Shredderleistung	Papier inkl. Büro-/Heftklammern, CD/DVD, Kreditkarten	Aktenvernichter Funktionen	„autofeed“-Funktion, Auto-Off-Funktion, automatische Start-/Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion, autom
Schnittart	Partikel 4x15 mm	Entleerung über	herausziehbaren Innenbehälter
Eingabebreite	220 mm	Unterbau	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Schnittleistung 80 g/m <sup>2</sup>	14-300 Blatt	Garantie spezial	35 Jahre // Schneidwalzen
Sicherheitsstufe	P-4, F-1, O-3, T-4, E-3	Zertifizierung	GS // TÜV
Wattleistung	650 W	WEEE-Registrierungsnummer	DE76432990
Volumen Behälter	40 l	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Lautstärke	60 dB(A)	Marke laut EAR-Register	Dahle
Höhe	642 mm	Gewicht	21 kg
Breite	432 mm		

## Dazu passt auch ...

147079		Magnet-Haftband, Länge x Breite 1000 x 15 mm, Oberfläche: beschriftbar und trocken abwischbar, In grau
217255		Sicherheitsschere, Klingenlänge 56 mm
218292		Klapprahmen, schwer entflammbar nach B1, Höhe x Breite x Tiefe 327 x 240 x 12 mm, Format DIN A4, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber, Profilstärke 25 mm