

## Scangrip Handleuchte NOVA MINI

Leuchtmittel: LED, Lichtstrom 1000 Lumen, Mit Ein-/Aus-Schalter und Halteclip, Mit Akku

Artikelnummer: 235385






SCANGRIP

### Handleuchte

- Höhe x Breite x Tiefe 94 x 104 x 38 mm
- Leuchtmittel: LED
- Energieeffizienzklasse A
- Lichtstrom 1000 Lumen
- Mit Ein-/Aus-Schalter und Halteclip
- Leuchtdauer 15 h
- Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
- Ladezeit 5 h
- Display mit Ladeanzeige
- Mit Akku
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen

Werkzeugtyp	Zubehör	Leuchte Funktion	Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
Leuchtmitteltyp	LED	Höhe	94 mm
Energieeffizienzklasse	A	Breite	104 mm
Leuchtdauer	15 h	Tiefe	38 mm
Lichtstrom	1000 Lumen	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
dimmbar	ja	WEEE-Registrierungsnummer	DE24837723
Spannungsversorgung	Akku	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Ladezeit	5 h	Marke laut EAR-Register	Scangrip
Anzeige	Ladeanzeige	Gewicht	0,25 kg
Leuchte Ausstattung	Ein-/Aus-Schalter und Halteclip		

### Dazu passt auch ...

218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft