

PE-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 900 x 1260 x 960 mm, Inhalt 0,6 m³, Traglast 300 kg, in rot, Unterbau Rollen

Artikelnummer: 236074



PE-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 900 x 1260 x 960 mm
- Schüttkantenhöhe 900 mm
- Inhalt 0,6 m³
- Traglast 300 kg
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in rot
- Unterbau Rollen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit Polyamid-Bereifung
- Gewicht 69 kg

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	0,6 m ³	Wand Ausstattung	Stahlrahmen
Höhe	900 mm	Unterbau	Rollen
Länge	1260 mm	Farbe	rot
Breite	960 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen

Traglast	300 kg	Bereifung	Polyamid
Schüttkantenhöhe	900 mm	Rad-Ø	125 mm
Material	Polyethylen	Gewicht	69 kg
Material Eigenschaft	flüssigkeitsdicht		