


Bauer Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 680 x 1440 x 780 mm, Inhalt 0,5 m³, Traglast 1000 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Blech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 345454



Bauer Späne-Kippbehälter mit niedriger Bauform

Kippbehälter

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 680 x 1440 x 780 mm
- Inhalt 0,5 m³
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 140 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 60 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 135 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- selbstständiges Rückschwenken beim Aufsetzen des Behälters und automatisches Einrasten der Kippsicherung
- Ablasshahn und Lochblech-Zwischenboden (Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm)
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Unterbau Einfahrtaschen
- Robuste Konstruktion aus Blech mit korrosionsschützender



Zinkbeschichtung

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Inhalt	0,5 m³	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Höhe	680 mm	Einfahrtaschenabstand	135 mm
Länge	1440 mm	Einfahrbreite	150 mm
Breite	780 mm	Ablasshahn	ja
Traglast	1000 kg	stapelbar	nein
Bauart	niedrige Bauform	nestbar	nein
Material	Blech	Gefahrstoffeignung	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Oberfläche	verzinkt
Kippfunktion	manuell	Farbe Ausführung	verzinkt
Rückschwenkfunktion	selbstständiges Rückschwenken beim Aufsetzen des Behälters	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Kippsicherung	Kippsicherung automatisch	Deckeltyp	Klappdeckel
unterfahrbar	ja	Gewicht	140 kg
Unterbau	Einfahrtaschen		

Zubehör

518144		Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg
--------	---	--

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau